

# Okrogli valj CRDSNU-1"- -P-A


Številka dela: 185383

FESTO

odporen na korozijo,  
po DIN ISO 6432, za brezdotično zaznavanje, v kombi izvedbi z  
elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2012.



Exemplary representation

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,4 ... 20 "
Premer bata	1 "
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	247 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	295 N
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Informacije o materialu pokrova	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno