

# Okrogli valj CRDSNU-3/4"- -P-A-S2



Številka dela: 185405

FESTO

odporen na korozijo, s skožno batnico,  
na osnovi DIN ISO 6432, za brezdotično zaznavanje, v kombi izvedbi z  
elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Exemplary representation

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,4 ... 13 "
Premer bata	3/4"
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	158 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	158 N
Dodatek mase na 10 mm giba	43,9 g
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27