

Enota za pripravo zraka FRC-3/4-D-MAXI-KE-A

Številka dela: 185838



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

sestavljen iz filtra-regulatorja tlaka, naoljevalnika, vklopnega ventila z magnetno tuljavo 24 V DC brez vtičnice in ventila za postopen dvig tlaka, s pritrdilnimi kotniki.

Z avtomatskim izpustom kondenzata in kovinskim zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Vklopni ventil Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik Varnostno-vklopni ventil
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	3 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	2,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni imenski pretok	3.800 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	4.200 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC