


Napajalna plošča VIGP-03-4,0

Številka dela: 18654
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[za ventilski otok](#)

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	36 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Območje obratovalne napetosti DC	24 V
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Masa izdelka	400 g
Način pritrditve priključne plošče	z notranjim navojem
Način pritrditve ventila	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G1/2