



Vodilni valj

DFP-10-50-P-A-S2

Številka dela: 186766
Izdelek, ki se opušča

FESTO

varovano pred zasukom, za brezdotično zaznavanje, s skožno batnico.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	50 mm
Premer bata	10 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Skoznja batnica
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Maks. hitrost	0,8 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,05 Nm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	31 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	31 N
Premikajoče se mase	43 g
Masa izdelka	156 g
Pnevmatični priključek	M3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material cover	Aluminijeva litina za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje
Material piston rod	jeklo za poboljšanje