


# DUO kabel KM12-DUO-M8-WDWD

Številka dela: 18687

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 60$ V
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 75$ V
Tokovna obremenitev	2,8 A
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Električni priključek	Vtiči, ravni / vtičnice, kotne M12x1 / M8x1 3-polni / 3-polni
Struktura kabla	3x0,25
Dolžina kabla	0,6 m
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR