

# Osni krmilnik SPC200/P04

Številka dela: 187812

FESTO

za eno ali dve pnevmatični osi, s priključkom za PROFIBUS DP.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Postavitev naprave	Osnovna enota za 4 vtične module Napajanje z napetostjo Serijski vmesnik Slepa plošča PROFIBUS-vmesnik
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Trajna odpornost proti šokom po DIN/IEC 68 Del 2-82	preskušen glede na stopnjo 2
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP20 po IEC 60529
Odpornost proti nihanju po DIN/IEC 68 del 2-6	preskušen glede na stopnjo 1
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C