

Priključni blok CPE14-PRSG-3

Številka dela: 187824


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za ventile serije Compact Performance, z zaprtimi kanali PRS.

Pri tem priključnem bloku se lahko uporabijo le vijakne vezi z G-priključkom.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	3
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	130 g
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA