

# Priključni blok CPE18-PRSGO-2

Številka dela: 187831

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	2
Razpočni tlak	3 MPa
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	170 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino s klobučasto letvijo
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA