


Kabelska vtičnica

ASI-SD-FK

Številka dela: 18785

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	6,8 g
Električni priključek	2-polni Priključnica, ravna
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 75 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Tokovna obremenitev	3 A
Presek priključka	1,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-30 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Bron