

# Vtičnica MSSD-EB-M12-MONO

Številka dela: 188024

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Prikazovalnik preklopnega položaja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Teža izdelka	13.18 g
Električni priključek 1	doza, v skladu s standardom EN 175301-803, oblika C
Električni priključek 2	vtič, raven, M12x1, 2-polni, A-kodiran
Območje delovne napetosti DC	12 Volt...24 Volt
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Območje delovne napetosti AC	12 Volt...24 Volt
Tokovna obremenljivost	0.12 A
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	transparentna
Material varovala vijaka	jeklo, nikljano
Material tesnil	HNBR NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, posrebrena medenina, pozlačena