


Priključni blok VIGM-04-D-2

Številka dela: 18833

FESTO

za ventilski otok



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 5599-2 |
| Maks. število ventilskih mest | 1 |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dovoljenje | UL - Recognized (OL) |
| Način pritrditve priključne plošče | s skožno izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/4 |
| Pnevmatični priključek 4 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G3/4 |
| Informacije o materialu priključne plošče | Tlačno liti aluminij |