

Krmiljenje na mestu DLP-VSE-3-5/3-G

Številka dela: 188472

FESTO

za valje serije DLP.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	po izbiri: s skoznjo izvrtino s priborom
Uporaba na prostem	C1 - vremensko zaščiteno področje uporabe
Obratovalni tlak	3 ... 8 bar
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Območje obratovalne napetosti DC	20,4 ... 28,8 V
Maks. poraba toka	120 mA
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Relativna vlažnost zraka	5 - 100 % kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.600 g
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)