


Prosti tek FLSM-8-R

Številka dela: 188524

FESTO

za zasučni pogon DSM.

Ti pogoni so lahko na zahtevo dobavljeni tudi z ATEX-certifikatom.
Podatki v podatkovnem listu o "ATEX-oznaki", "ATEX-temperaturi okolice" in "CE-oznaki" se nanašajo samo na pogone s certifikatom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Smer vrtenja	Desni tek
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,35 Nm
Masa izdelka	125 g
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tulka	Jeklo
Material, gred	Jeklo