

# Ventilski otok IIFB-02-1/4-8-BU

Številka dela: 18859

FESTO

G1/4, s priključkom za Fieldus.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen 5/2 bistabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Normalni imenski pretok	1.300 ... 1.600 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	Fieldbus integriran krmilnik
Maks. število ventilskih mest	8
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	02
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	Fiksen raster
Krmilni tlak	1,5 ... 10 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS