


Končna plošča IEPR-04-D-2

Številka dela: 18878

FESTO

za ventilski otok



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Način pritrditve priključne plošče	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Pnevmatični priključek 5	G3/4