

Cev iz umetne mase PUN-CM-4-SW

Številka dela: 188882

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	4 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	17 mm
Notranji Ø	2.5 mm
Najmanjši polmer upogibanja	8 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Površinska odpornost	0.01 MOhm...10 MOhm
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.00993 000015
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)