

# Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-20

Številka dela: 189173

FESTO



## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Premer priseska                      | 20 mm   |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten  |
| Posebne lastnosti                    | Antistatičen  |
| Konstruktivna zgradba                | Priključek za vakuum zgoraj<br>Priključek za vakuum ob strani<br>z višinsko izenačitvijo<br>z dolgim izenačevalnikom višine |
| Pripadajoče držalo priseska          | Velikost 4  |
| Oblika priseska                      | okrogel ploščat<br>okrogel, posebno globok<br>okrogel meh 1,5-kraten<br>okrogel, meh 3,5-kraten                             |
| Delovni medij                        | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev  |
| Temperatura okolice                  | -30 ... 200 °C  |
| Vakuumski priključek                 | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4   |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Material, prisesek                   | BR<br>FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (silikon)  |