


# Držalo vakuumskega priseska ESH-HB-4-QS

Številka dela: 189209

FESTO

brez izenačevalnika višine, vakuumski priključek ob strani.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	0,646 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum ob strani
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 4
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	27 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pritrditev priseska	M6
Vakuumski priključek	QS-6
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR Jeklo
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo