

Ventilski otok VIFB-04-D-3-B


Številka dela: 18925

FESTO

s priključkom Feldbus, velikost 3.

Pri tem izdelku lahko, glede na konfiguracijo, risbe, tehnični podatki s podatkovnega lista in ustrezen pribor odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConflIndependentDatasheet

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventil | 5/2 monostabilen 5/2 bistabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt |
| Normalni imenski pretok | 4.500 l/min |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Električni priključek | Fieldbus integriran krmilnik |
| Maks. število ventilskih mest | 16 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Funkcija izpuha | z dušenjem |
| Način vklopa | električni |
| Tip ventilskega otoka | 04 |
| Konstruktivna zgradba | Drsnik bata |
| Napajanje s krmilnim zrakom | zunanji notranji |
| Konstrukcija ventilskega otoka | modularen in razširljiv |
| Prikazovalnik položaja vklopa | LED |
| Krmilni tlak | 2 ... 10 bar |
| Primeren za vakuum | da |
| Imenska obratovalna napetost AC | 110 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |