

Držalo vakuumskega priseska ESH-HF-4-M14X1

Številka dela: 189263

FESTO

z izenačevanjem višine, za direktno privitje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseska	6 mm
Imenska velikost	4 mm
Prostornina	0,655 cm ³
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj z višinsko izenačitvijo
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 4
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	52 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem preko vakuumskega priključka
Pritrditev priseska	M6
Vakuumski priključek	M14x1
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR POM
Material, držalo	jeklo za poboljšanje