

# Vakuumsko sesalo ESS-200-SS

Številka dela: 189332

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	680 mm
Nazivni premer	10 mm
Premer priseska	200 mm
Prostornina priseska	245.454 cm <sup>3</sup>
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	velikost 6
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-30 °C...180 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	1610 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	425 N
Teža izdelka	1198 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M20 x 2
Barva	transparentna
Trdota po Shoru	50 +/- 5

Značilnost	Vrednost
Material čepa za privitje	NBR Jeklo, nikljano Jeklo, pocinkano in kromirano
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	VMQ (silikon)