

Vakuumsko sesalo ESS-20-EN

Številka dela: 189338

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Najmanjši polmer obdelovanca | 30 mm |
| Nazivni premer | 3 mm |
| Premer priseska | 20 mm |
| Prostornina priseska | 0.84 cm ³ |
| Položaj priključitve | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Dodelitev držala priseska | velikost 4 |
| Oblika priseska | okroglo, zelo globoko |
| Delovni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032 |
| Nazivni delovni tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 000032 |
| Delovni medij | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Temperatura okolice | -10 °C...70 °C |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 17 N |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 14 N |
| Teža izdelka | 6.4 g |
| Način pritrditve | prek vakuumskega priključka |
| Vakuumski priključek | M6 |
| Barva | črna |
| Trdota po Shoru | 60 +/- 5 |
| Material čepa za pravitje | Medenina, nikljana Jeklo, pocinkano in kromirano |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|-----------------|
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priseska | NBR |