

Vakuumski prisesek ESS-100-EU

Številka dela: 189363

FESTO

enostavno zamenljiv



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Min. polmer obdelovanca R	200 mm
Imenska velikost	6 mm
Premer priseska	100 mm
Volumen priseska	84,66 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 5
Oblika priseska	okrogel, posebno globok
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-70 kPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	440,8 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	352,5 N
Masa izdelka	228 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M10
Barva	modra
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	Jeklo, nikljano POM Jeklo, cinkano ali kromirano
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	PUR