


Ploščat kabel KASI-1,5-Y-100

Številka dela: 18940

FESTO

za komponente sistema AS-I.
Dobavljena količina 100 m, rumen



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Masa izdelka	71 g
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 75 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Tokovna obremenitev	3 A
Dolžina kabla	100 m
Vrsta zaščite	IP65 Pri zaprtih koncih žic
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, oplaščenje kabla	Mešanica gume
Barva oplaščenja kabla	rumena