

Vakuumsko sesalo ESS-20-CS

Številka dela: 189401

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	7 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	50 mm
Nazivni premer	3 mm
Premer priseska	20 mm
Prostornina priseska	2.75 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Oblika priseska	okrogli nagubani meh, 3,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-30 °C...180 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	8.2 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	7 N
Teža izdelka	6.9 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M6
Barva	transparentna
Trdota po Shoru	50 +/- 5

Značilnost	Vrednost
Material čepa za privitje	Medenina, nikljana Jeklo, pocinkano in kromirano
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	VMQ (silikon)