

Zasučni pogon DRD-4-F05-C

Številka dela: 189839

FESTO

dvosmerni, priključki za zrak po VDI/VDE 3845, ventile Namur je možno montirati direktno s prirobnico.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost pogona | 4 |
| Razpored lukenj na prirobnici | F05 |
| Zasučni kot | 90 deg |
| Priključki armature ustrezajo standardu | ISO 5211 |
| Dušenje | Brez dušenja |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstruktivska zgradba | zobata letev/pastorek |
| Zaznavanje položaja | Brez |
| Priključek ventila ustreza standardu | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Obratovalni tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Vrtilni moment pri 6 bar | 37,2 Nm |
| Poraba zraka pri 6 bar na cikel 0°-90°-0° | 3 l |
| Masa izdelka | 1.200 g |
| Priključek gredi | V14 |
| Pnevmatični priključek | Priključna plošča G1/8 |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS |
| Informacije o materialu pogonske gredi | Aluminij eloksiran |
| Informacije o materialu pokrova | PA |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminij eloksiran |