

# Zasučni pogon DRE-2-F03-Q06-FS

Številka dela: 189840

FESTO

enosmerni, priključki za zrak po VDI/VDE 3845, ventile Namur je možno montirati direktno s prirobnico.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost pogona                           | 2   |
| Razpored lukenj na prirobnici             | F03   |
| Zasučni kot                               | 90 deg  |
| Priključki armature ustrezajo standardu   | ISO 5211  |
| Dušenje                                   | Brez dušenja  |
| Položaj vgradnje                          | poljuben  |
| Način delovanja                           | enosmerni   |
| Konstruktivska zgradba                    | zobata letev/pastorek   |
| Zaznavanje položaja                       | Brez  |
| Priključek ventila ustreza standardu      | VDI/VDE 3845 (NAMUR)  |
| Obratovalni tlak                          | 2 ... 10 bar  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                     |
| Note on operating and pilot medium        | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 3   |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C   |
| Poraba zraka pri 6 bar na cikel 0°-90°-0° | 1,2 l   |
| Masa izdelka                              | 600 g   |
| Priključek gredi                          | V09   |
| Pnevmatični priključek                    | Priključna plošča<br>G1/8   |
| Opomba o materialu                        | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS  |
| Informacije o materialu pogonske gredi    | Aluminij<br>eloksiran   |
| Informacije o materialu pokrova           | PA  |
| Informacije o materialu tesnil            | NBR   |
| Informacije o materialu ohišja            | Aluminij<br>eloksiran   |