



Blažilnik YSR-8-8-D

Številka dela: 189980

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Gib	8 mm
Dušenje	nastavljiv trda karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,4 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	8 mm
Maks. udarna sila	400 N
Maks. poraba energije na gib	4 J
Maks. poraba energije na uro	24.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila vračanja	3 N
Masa izdelka	60 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo