

# Zasučni pogon DRE-26-F07-Q12-FO-O-PS

Številka dela: 190125

FESTO

enosmerni, priključki za zrak po VDI/VDE 3845, ventile Namur je možno montirati direktno s prirobnico.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                   |
|---|--|
| Velikost pogona                           | 26   |
| Razpored lukenj na prirobnici             | F07  |
| Zasučni kot                               | 90 deg                                     |
| Priključki armature ustrezajo standardu   | ISO 5211                                   |
| Dušenje                                   | Brez dušenja                               |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                   |
| Način delovanja                           | enosmerni                                  |
| Konstruktivska zgradba                    | zobata letev/pastorek                      |
| Zaznavanje položaja                       | Brez                                       |
| Priključek ventila ustreza standardu      | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                       |
| Obratovalni tlak                          | 2 ... 10 bar                               |
| ATEX-oznaka                               | II 2 GD c X                                |
| ATEX-temperatura okolice                  | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C                         |
| Delovni medij                             | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)    | po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)          |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 3  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C                              |
| Poraba zraka pri 6 bar na cikel 0°-90°-0° | 9,6 l                                      |
| Masa izdelka                              | 6.400 g                                    |
| Priključek gredi                          | V17  |
| Pnevmatični priključek                    | Priključna plošča<br>G1/4                  |
| Opomba o materialu                        | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS       |