

# Prosti tek FLSR-40-R


Številka dela: 19036

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za zasučni pogon DSR.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Smer vrtenja	Desni tek
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20,03 Nm
Masa izdelka	1.820 g
Material, ohišje	Aluminijeva litina
Material, tulka	Jeklo za cementiranje
Material, gred	Jeklo za cementiranje