

# L vtična vez

## QSL-1/4H-3/16-U

Številka dela: 190629

FESTO

z vtično tulko.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	2,4 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	4,2 g
Pnevmatični priključek 1	Vtična tulka QS-1/4"
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 3/16"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno