


# Manometer PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Številka dela: 1908519

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 000032...870 000032
V skladu s standardom	EN 837-1
Nazivna velikost manometra	63
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Delovni tlak	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 000032...870 000032
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	1,6
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura skladiščenja	-40 °C...70 °C
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	radialno spodaj
Pnevmatični priključek	G1/4
Materiali v stiku z medijem	medenina
Material čepa za pravitje	Medenina

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	jeklo
Material opazovalnega okenca	PS
Barva ohišja	srebrna
Teža izdelka	80 g
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Številčnica	Trojna merilna lestvica MPa (zunaj) bar (zunaj) psi (znotraj)