


Manometer MA-15-10-QS-5/16-U

Številka dela: 190937

FESTO

s prikazovalno enoto v bar.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 10 bar
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	15
Konstruktivna zgradba	Bourdonov manometer brez merilnega mehanizma
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	5
Vrsta zaščite	IP53
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	QS-5/16
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)
Informacije o materialu ohišja	Jeklo
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PC
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	10 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez kisika brez acetilena