

# Protipovratni ventil HBM-1/16-QS-3/16-U

Številka dela: 190948


FESTO

Pretok od QS vtičnega priključka k zunanjemu navoju.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-3/16
Pnevmatični priključek 2	NPT1/16-27
Način pritrditve	za uvitje
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina)
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak
Masa izdelka	15 g