

Vakuumski prisesek ESV-80-SS

Številka dela: 191005

FESTO

Potrošni del, enostavna zamenjava.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Min. polmer obdelovanca R | 400 mm |
| Premer priseska | 80 mm |
| Volumen priseska | 19,312 cm ³ |
| Lega priključka | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika priseska | okrogel ploščat |
| Obratovalni tlak MPa | -95 ... 0 kPa |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Imenski obratovalni tlak | -70 kPa -0,7 bar |
| Imenski obratovalni tlak (psi) | -10,15 psi |
| Delovni medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -30 ... 180 °C |
| Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku | 309,7 N |
| Masa izdelka | 33 g |
| Barva | transparenten |
| Trdota v Shore | 50 +/- 5 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, prisesek | VMQ (silikon) |