



Vakuumski prisesek ESV-40-BU

Številka dela: 191061

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	9.5 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	90 mm
Premer priseska	40 mm
Prostornina priseska	11.699 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	52.3 N
Teža izdelka	9.8 g
Barva	modra
Trdota po Shore	60 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR