


Vakuumski prisesek ESV-80-BN

Številka dela: 191066

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Izravnava višine sesala | 10 mm |
| Najmanjši polmer obdelovanca | 430 mm |
| Premer priseseka | 80 mm |
| Prostornina priseseka | 63.9 cm ³ |
| Položaj priključitve | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Oblika priseseka | okrogli meh, 1,5-delni |
| Delovni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032 |
| Nazivni delovni tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 000032 |
| Delovni medij | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Temperatura okolice | -10 °C...70 °C |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 213.6 N |
| Teža izdelka | 39 g |
| Barva | črna |
| Trdota po Shore | 50 +/- 5 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priseseka | NBR |