


# Vmesnik CAMC-F-EP

Številka dela: 1911917

FESTO

Kartica za Fieldbus vmesnik.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP20 v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	75 g
Način pritrditve	Vtični modul za CMMP-AS...-M3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Položaj vgradnje	poljuben
Protokol	EtherNet/IP
Komunikacijski profil	FHPP
Hitrost prenosa	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologije	Zvezda Krog Linija
Redundantnost medijev	DLR
Dodelitev IP naslova	FCT DHCP BOOTP Dip-stikala
Vmesnik Fieldbus	2x vtičnica RJ45
Minimalen čas cikla	1 ms
LED displeji	Ethernet komunikacijska aktivnost Monitoring ethernet vodnika Status modula Status mreže
Podpiranje konfiguracij	EDS
Parametriziranje	FCT
Dodatne funkcije	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch