


Vakuumski filter ESF-3

Številka dela: 191202

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Stopnja filtriranja	10 µm
Obratovalni tlak	-0,95 ... 4 bar
Pretok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	9 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem preko vakuumskega priključka
Pnevmatični priključek	M4
Vakuumski priključek	M4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, filter	PVF
Material, ohišje	Aluminij Medenina, nikljana