


Vakuumski filter ESF-4B

Številka dela: 191204

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Finost filtra | 10 μm |
| Delovni tlak | -0.95 bar...4 bar |
| Pretok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) | 270 l/min |
| Delovni medij | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 19 g |
| Način pritrditve | z zunanjim navojem prek vakuumskega priključka |
| Pnevmatični priključek | M6 |
| Vakuumski priključek | M6 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material filtra | PVF |
| Material ohišja | Aluminij Medenina, nikljana |