


Tandem valj DNCT-2 1/2"- -PPV-A-S6

Številka dela: 191220

FESTO

po ISO 15552, s profilirano cevjo valja, z možnostjo zaznavanja, z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah, toplotno obstojna izvedba. Zaznavanje položaja je mogoče samo na strani cevi valja, kjer je batnica.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	3 ... 500 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Način delovanja	dvosmerni
Obratovalni tlak MPa	0,06 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Dolžina dušenja	22 mm
Osnovna masa za 0 mm giba	3.300 g
Pnevmatični priključek	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	FPM
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo