


# Tandem valj DNCT-1 1/4" - -PPV-A

Številka dela: 191224

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	2 mm...500 mm
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Dolžina blaženja	20 mm
Osnovna teža pri 0 mm hoda	870 g
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	aluminijeva tlačna litina
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo