

Svetleče tesnilo MC-LD-230AC

Številka dela: 19146

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik preklonnega položaja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Teža izdelka	1.6 g
Električni priključek	Oblika A v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika MSC
Nazivna delovna napetost AC	230 Volt
Odpornost proti udarni napetosti	4 kV
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Nazivna moč svetlečega tesnila	0.33 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanosti	3
Material ohišja	TPE-U (PU)
Barva	transparentna