


Vtič

SEA-4GS-7-2,5

Številka dela: 192008

FESTO

za ventilske otoke.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z navojnimi pušami
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	18 g
Električni priključek	4-polni Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 M12x1 Ravna vtičnica / vijaka sponka
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Vijačni priključek kabla	Pg7
Dovoljen premer kabla	2,5 ... 2,9 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	PA
Material, vtični kontakti	Med (medenina) Beli bron, prevlečen