



Rezervoar stisnjenega zraka VZS-5-B

Številka dela: 192160

FESTO

po smernici EU 87/404/EEC in EN 286-1:1998.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	5 l
Položaj vgradnje	Izpust kondenzata navzdol
Ustreza standardu	EN 286-1
Obratovalni tlak	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Dušik Stisnjen zrak
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po smernici EU za enostavne tlačne posode
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura medija	-10 ... 100 °C
Temperatura okolice	-10 ... 100 °C
Dovoljenje	TÜV
Maks. pritezni moment priključnega navoja	130 Nm
Maks. pritezni moment izpusta kondenzata	27 Nm
Masa izdelka	3.500 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek izpusta kondenzata	G3/8
Pnevmatični priključek	G1
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacija o materialu rezervoarja stisnjenega zraka	Jeklo lakiran