

Enota za pripravo zraka FRC-3/4-D-7-DI-MAXI

Številka dela: 192414

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije



Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 7 barov, filter 40 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Z ročnim izpustom kondenzata. Z manometrom. Z neposredno krmiljenim regulatorjem tlaka.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstrukcijska zgradba	Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Stopnja filtriranja	40 µm
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	5.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.600 g
Način pritrditve	Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC