

# Enota za pripravo zraka FRC-1-D-O-DI-MAXI

Številka dela: 192417

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije



Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, filter 40 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Z ročnim izpustom kondenzata. Brez manometra. Z neposredno krmiljenim regulatorjem tlaka.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si ogledite portal za podporo.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost  |
|---------------------------|---|
| Velikost                  | Maxi  |
| Serija                    | D   |
| Varovanje vklopa          | Vrtljiv gumb z zaskočko   |
| Položaj vgradnje          | pravokoten +/- 5°   |
| Izpust kondenzata         | vrtljiv ročno   |
| Konstrukcijska zgradba    | Filter-regulator brez manometra<br>Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Stopnja filtriranja       | 40 µm   |
| Zaščita lončka            | Kovinski zaščitni koš   |
| Prikaz tlaka              | Pripravljen za G1/4   |
| Obratovalni tlak          | 1 ... 16 bar  |
| Območje regulacije tlaka  | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. tlačna histereza    | 0,4 bar   |
| Normalni imenski pretok   | 4.000 l/min   |
| Delovni medij             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]   |
| Temperatura medija        | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice       | -10 ... 60 °C   |
| Masa izdelka              | 2.600 g   |
| Način pritrditve          | Vgradnja voda   |
| Pnevmatični priključek 1  | G1  |
| Pnevmatični priključek 2  | G1  |
| Material, ohišje          | cinkova tlačna litina   |
| Material, lonček          | PC  |