

# Enota za pripravo zraka FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A

Številka dela: 192647



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

FESTO

Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 7 barov, filter 40 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Z avtomatskim izpustom kondenzata. Brez manometra.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serijska	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstrukcijska zgradba	Filter-regulator brez manometra Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Stopnja filtriranja	40 µm
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/4
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	7.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.390 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC