

Enota za pripravo zraka FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A

Številka dela: 192648

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 7 barov, filter 40 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Z avtomatskim izpustom kondenzata. Brez manometra.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost | Maxi |
| Serija | D |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstruktivna zgradba | Filter-regulator brez manometra Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik |
| Maks. količina kondenzata | 80 cm ³ |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/4 |
| Obratovalni tlak | 2 ... 12 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Normalni imenski pretok | 8.500 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 2.390 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/4 |
| Material, ohišje | cinkova tlačna litina |
| Material, lonček | PC |